

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 41X46mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 41X46
GTIN	4045197441812
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	46 mm
Avaimen pituus L	475 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	67 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	60 mm
Avainkoko ₁	41 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

