



Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu, Avainkoko: 18X19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	616500 18X19
GTIN	4018754021772
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Molemmat päät taivutettu loivasti. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 897 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	25,5 mm
Avainkoko $_1$	18 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\text{ max}}$	13,5 mm
Avaimen pituus L	251 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	27 mm
Avainkoko $_2$	19 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

