

**Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainten määrä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615960 10
GTIN	4045197331373
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**HOLEX** – soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

**HOLEX** – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Tekninen kuvaus**

Avainten määrä	10
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain

**Tarvikkeet**

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm	615950 20X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615950 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615950 16X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X30 mm	615950 27X30
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615950 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615950 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X24 mm	615950 21X24
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615950 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm	615950 18X19
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615950 14X15