

**Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 27X32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615950 27X32
GTIN	4045197331359
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	27 mm
Avainkoko ₂	32 mm
Avaimen pituus L	360 mm
suurin lenkin Ø D ₁ max	40 mm
suurin lenkin Ø D ₂ max	48 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

