

**Kaksoislenkkiavainsarja, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainten määrä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	615960 12
GTIN	4045197331380
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kaksipäinen lenkkiavain nro 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	12
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	75 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotenimen määrite	kromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain

Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 10X11 mm	615950 10X11
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 21X23 mm	615950 21X23
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 8X9 mm	615950 8X9
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 16X17 mm	615950 16X17
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 24X26 mm	615950 24X26
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 6X7 mm	615950 6X7
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 18X19 mm	615950 18X19
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 30X34 mm	615950 30X34
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 12X13 mm	615950 12X13
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 20X22 mm	615950 20X22
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 14X15 mm	615950 14X15
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen Avainkoko 27X32 mm	615950 27X32