



Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 30X32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	617600 30X32
GTIN	4018754021420
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

STAHLWILLE – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelimille kromattu, pyöristetty pinta.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{1 \max}$	12,8 mm
Avainkoko a_2	32 mm
Avainkoko a_1	30 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1 \max$	43 mm
Avaimen pituus L	325 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2 \max$	48,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiteräseosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi

Ruuviavain