



## Kaksoislenkkiavainsarja, suora, Avainten määrä: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	617610 8
GTIN	4018754085231
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**STAHLWILLE** – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

**STAHLWILLE** – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelle kromattu, pyöristetty pinta.

#### Sisältö:

à 1 kaksoislenkkiavain nro 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	8
Avainkoon mitat	metriset mitat
Tuotetyyppi	Ruuviavain

### Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 16X17 mm	617600 16X17
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 8X9 mm	617600 8X9
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 18X21 mm	617600 18X21
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 10X11 mm	617600 10X11
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 19X22 mm	617600 19X22
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 14X15 mm	617600 14X15
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 6X7 mm	617600 6X7
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 12X13 mm	617600 12X13