



Suojahaalarit Tyyppi 5/6 Tyvek® 500HV, oranssi, Vain yksi koko: M



Tilaustiedot

Tilausnumero	098312 M
GTIN	5450208013541
Tuoteluokka	09T

Kuvaus

Malli:

Tyvek® 500HV, Tyyppi 5/6, Malli 125. **High Vis -puku.** Fluoresoitu oranssi ja hopeanharmaat heijastinraidat takaavat näkyvyyden päivä- ja yöaikaan. Pystykaulus, kuminauhalliset hihan- ja lahkeensuut sekä sisäänommeltu kuminauha selkäosassa. Väljä leikkaus takaa liikkumisen vapauden. Puvun materiaali on ilman- ja vesihöyrynläpäisevää, mutta samalla vesipohjaisia nesteitä ja roiskesumua hylkivää. Tarjoaa erittäin hyvän suojan hienoilta hiukkasilta ja kuiduilta. Erittäin vähän nukkaava, sisäpuolella antistaattinen pinnoite. Suojahaalari (PSA-luokka III).

Standardi:

- EN ISO 13982-1 Typ 5
- EN 13034 Typ 6
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5
- EN 20471, Klasse 3

Standardi: EN 14126

Tekninen kuvaus

Sarja	Tyvek®
Vain yksi koko	M
Sukupuoli	Miehille ja naisille
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri	oranssi
Standardi	EN ISO 20471
Standardi	EN 13034
Standardi	EN 1073-2
Standardi	EN 13982-1
Standardi	EN 14126
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojapuku