



Kaksoislenkkiavainsarja, suora, Avainten määrä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	617610 11
GTIN	4018754085224
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

STAHLWILLE – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

STAHLWILLE – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelille kromattu, pyöristetty pinta.

Sisältö:

à 1 kaksoislenkkiavain nro 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	11
Avainkoon mitat	metriset mitat
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 20X22 mm	617600 20X22
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 12X13 mm	617600 12X13
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 6X7 mm	617600 6X7
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 16X17 mm	617600 16X17
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 30X34 mm	617600 30X34
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 21X24 mm	617600 21X24
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 10X11 mm	617600 10X11
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 14X15 mm	617600 14X15
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 18X19 mm	617600 18X19
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 27X32 mm	617600 27X32
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 8X9 mm	617600 8X9