



## Multinorm-pusakka Multiseven, keltainen / sininen, Valmiskoot DE: 60



### Tilaustiedot

Tilausnumero	091780 60
GTIN	4046181591711
Tuoteluokka	09S

### Kuvaus

#### Malli:

Hengittävä takki, jossa on peitetty vetoketju, miellyttävää, pehmeää kangasta. Vettä-, öljyä- ja likaahylkivä takki tarjoaa erinomaisen palonsuojauksen ja on itsestään sammuva.

- **Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.**
- **Säädettävä pysty- tai läppäkaulus.**
- **Kaksi sivutaskua, joissa on peitetyt vetoketjukiinnitykset.**
- **Neljä sisätaskua.**
- **Liikelaskokset selässä.**

#### Standardi:

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

#### Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton

Fabric composition: 55% modacrylic

Fabric composition: 2% special fibres

## Tekninen kuvaus

Valmiskoot DE	60
Koko FR	64
Koko IT	64
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	43% puuvillaa
Kangaskoostumus	55 % modakryyliä
Kangaskoostumus	2% erikoiskuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus	350 g/m <sup>2</sup>
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu	ei valkaisua
Kemiallinen pesu	hellävarainen puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus	hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys	kohtalaisen kuuma, 150 °C asti.
Väri	keltainen / sininen
Standardi	EN ISO 20471
Standardi	EN 61482-1-2
Standardi	EN 13034-6
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Tuotetyyppi	Huomiotakki