



## Multinorm-lappuhaalari Multiseven, keltainen / sininen, Valmiskoot DE: 90



### Tilaustiedot

Tilausnumero	091785 90
GTIN	4046181590615
Tuoteluokka	09S

### Kuvaus

#### Malli:

Jousto-olkaimelliset lappuhaalarit, jotka ovat erittäin miellyttävät päällä ja sopivat ihanteellisesti hitsaustöihin.

- **Läpällinen haalaritasku tarrakiinnityksellä.**
- **Leveyssäädettävä vyötärö.**
- **Kaksi sivuavotaskua.**
- **Cargotasku ja matkapuhelintasku.**
- **Läpällinen takatasku tarrakiinnityksellä.**

#### Standardi:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

#### Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Kangaskoostumus: 55 % modakryyliä

Kangaskoostumus: 43 % puuvillaa

Kangaskoostumus: 2 % erikoiskuitua

Materiaalin paino / kankaan paksuus: 350 g/m<sup>2</sup>

Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet

## Tekninen kuvaus

Valmiskoot DE	90
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	55 % modakryyliä
Kangaskoostumus	43% puuvillaa
Kangaskoostumus	2% erikoiskuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus	350 g/m <sup>2</sup>
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu	ei valkaisua
Kemiallinen pesu	hellävarainen puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus	hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys	kohtalaisen kuuma, 150 °C asti.
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa
Väri	keltainen / sininen
Standardi	EN 61482-1-2
Standardi	EN ISO 20471
Standardi	EN 13034-6