



Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu, Avainkoko: 10X11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	616500 10X11
GTIN	4018754021673
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Molemmat päät taivutettu loivasti. **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 897 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	10 mm
Avainkoko ₂	11 mm
Avaimen pituus L	188 mm
suurin lenkin korkeus h _{1 max}	9,5 mm
suurin lenkin Ø D _{1 max}	14,6 mm
suurin lenkin Ø D _{2 max}	15,9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

