



## Kaksoislenkkiavainsarja, suora, fosfatoitu, Avainten määrä: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	617910 8
GTIN	4045197385802
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**HOLEX** – soikea varsi.

#### Standardi:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

**HOLEX** – vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

#### Sisältö:

1 kaksoislenkkiavain nro 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

#### Toimituksen sisältö:

Kussakin 1 kaksoislenkkiavain nro 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	8
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

---

## Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 18X21 mm	617900 18X21
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 12X13 mm	617900 12X13
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 19X22 mm	617900 19X22
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 14X15 mm	617900 14X15
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 6X7 mm	617900 6X7
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 16X17 mm	617900 16X17
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 10X11 mm	617900 10X11
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 8X9 mm	617900 8X9