

**Endoskooppi, jäykkä, Ø 4 mm, Työskentelypituus (ilman objektiivia): 145mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	492734 145
GTIN	
Tuoteluokka	49C

**Kuvaus****Malli:**

Soveltuu myös vaativaan teollisuuskäyttöön kestävien jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Vakiovalo johdinliitäntä (ACMI), johon valonlähteet on helppo liittää. Tarkennus okulaarin kiertorengaasta. Yksinkertainen tarkennus lähi- ja kaukoalueelle siirtämättä endoskooppia. Tehokas, värikorjattu kaarilinssi optiikka.

**Sopii:**

FlexiVision 100, HD-kamerapää nro 492866.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää vaihto-objektiivin, jonka kuvasuunta 0°.

**Erikoistarvike:**

LED-valonlähteet nro 492846 ja 462860.

**Huomautus:**

Avattavan peilikaukoputken ja vaihto-objektiivien ansiosta katselukulmaksi voidaan muuttaa 70° tai 90°. Työskentelyhalkaisija kasvaa peilikaukoputken halkaisijan mukaan. Peilikaukoputket ja vaihto-objektiivit pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Tarkastelusuunta	0 astetta
Kuvanavauskulma	35 astetta
Työskentelypituus (ilman objektiivia)	145 mm
Anturin Ø	4 mm
Tuotenimen määrite	Ø 4 mm
Tuotetyyppi	Endoskooppi

---

## Tarvikkeet

LED-kylmävalonlähteet Tyyppi FX4000	492860 FX4000
LED-valonlähde	492846
Taipuisa valojohdin Työskentelypituus 1800 mm	492850 1800
Endoskooppivideokamera CCD	492837