



## Endoskooppi, jäykkä, Ø 5,5 mm, Työskentelypituus (ilman objektiivia): 355mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	492736 355
GTIN	2050001956927
Tuoteluokka	49C

### Kuvaus

#### Malli:

Soveltuu myös vaativaan teollisuuskäyttöön kestävien jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Vakiovalojohtinliitäntä (ACMI), johon valonlähteet on helppo liittää. Tarkennus okulaarin kiertorenkasta. Yksinkertainen tarkennus lähi- ja kaukoalueelle siirtämättä endoskooppia. Tehokas, värikorjattu kaarilinssioptiikka.

#### Sopii :

FlexiVision 100, HD-kamerapää nro 492866.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää vaihto-objektiivin, jonka kuvasuunta 0°.

#### Erikoistarvike:

LED-valonlähteet nro 492846 ja 462860.

#### Huomautus:

Avattavan peilikaukoputken ja vaihto-objektiivien ansiosta katselukulmaksi voidaan muuttaa 70° tai 90°. Työskentelyhalkaisija kasvaa peilikaukoputken halkaisijan mukaan. Peilikaukoputket ja vaihto-objektiivit pyynnöstä.

Tarkastelusuunta: 0 astetta

Kuvanavauskulma: 40 astetta

### Tekninen kuvaus

Tarkastelusuunta	0 astetta
Kuvanavauskulma	40 astetta
Työskentelypituus (ilman objektiivia)	355 mm
Anturin Ø	5,5 mm

Tuotenimen määrite	Ø 5,5 mm
Tuotetyyppi	Endoskooppi

## Tarvikkeet

Endoskooppivideokamera CCD	492837
Taipuisa valojohdin Työskentelypituus 1800 mm	492850 1800
LED-valonlähde	492846
LED-kylmävalonlähteet Tyyppi FX4000	492860 FX4000