



Endoskooppi, jäykkä, Ø 5,5 mm, Työskentelypituus (ilman objektiivia): 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	492736 250
GTIN	
Tuoteluokka	49C

Kuvaus

Malli:

Soveltuu myös vaativaan teollisuuskäyttöön kestävien jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Vakiovalojohtinliitäntä (ACMI), johon valonlähteet on helppo liittää. Tarkennus okulaarin kiertorenkasta. Yksinkertainen tarkennus lähi- ja kaukoalueelle siirtämättä endoskooppia. Tehokas, värikorjattu kaarilinssi-optiikka.

Sopii:

FlexiVision 100, HD-kamerapää nro 492866.

Toimituksen sisältö:

Sisältää vaihto-objektiivin, jonka kuvasuunta 0°.

Erikoistarvike:

LED-valonlähteet nro 492846 ja 462860.

Huomautus:

Avattavan peilikaukoputken ja vaihto-objektiivien ansiosta katselukulmaksi voidaan muuttaa 70° tai 90°. Työskentelyhalkaisija kasvaa peilikaukoputken halkaisijan mukaan. Peilikaukoputket ja vaihto-objektiivit pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Tarkastelusuunta	0 astetta
Kuvanavauskulma	40 astetta
Työskentelypituus (ilman objektiivia)	250 mm
Anturin Ø	5,5 mm
Tuotenimen määrite	Ø 5,5 mm

Tuotetyyppi

Endoskooppi

Tarvikkeet

Endoskooppivideokamera CCD	492837
LED-valonlähde	492846
LED-kylmävalonlähteet Tyypit FX4000	492860 FX4000
Taipuisa valojohdin Työskentelypituus 1800 mm	492850 1800