



## Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 8X9mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	617600 8X9
GTIN	4018754021239
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**STAHLWILLE** – pitävä kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Ohuita ja litteitä lenkkejä ahtaimpiin väleihin. **AS-drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

**STAHLWILLE** – kromiseosterästä, hilseilemätön, nikkelle kromattu, pyöristetty pinta.

### Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	15 mm
Avainkoko $_1$	8 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	13,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1\max}$	5,5 mm
Avainkoko $_2$	9 mm
Avaimen pituus L	115 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu (hilseilemätön)

Tuotetyyppi

Ruuviavain