



Kaksoislenkkiavainsarja, suora, fosfatoitu, Avainten määrä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	617910 11
GTIN	4045197463845
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Sisältö:

1 kaksoislenkkiavain nro 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Toimituksen sisältö:

Kussakin 1 kaksoislenkkiavain nro 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	11
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 18X19 mm	617900 18X19
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 20X22 mm	617900 20X22
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 12X13 mm	617900 12X13
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 10X11 mm	617900 10X11
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 14X15 mm	617900 14X15
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 27X32 mm	617900 27X32
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 8X9 mm	617900 8X9
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 30X34 mm	617900 30X34
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 6X7 mm	617900 6X7
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 21X24 mm	617900 21X24
Kaksoislenkkiavain, suora Avainkoko 16X17 mm	617900 16X17