



## Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä kuulapää, Kuusikulma: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	643450 8
GTIN	4018754007356
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

#### Käyttö:

Ruuvien vääntämiseen enintään 25°:n kulmassa.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 643439

### Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	22,7 mm
Pituus	100 mm
Kuusikulma	8 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
kuulapää	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

