




Mikroendoskooppi, joustava, Ø 2,4 mm, Työskentelypituus (ilman objektiivia): 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	492758 500
GTIN	
Tuoteluokka	49C

Kuvaus

Malli:

Pieni halkaisija ja joustava, kuituoptinen rakenne hienoimpien työkappaleiden mittaamiseen. Soveltuu myös vaativaan teollisuuskäyttöön kestävien jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Vakiovalojohtinliitäntä (ACMI), johon valonlähteet on helppo liittää. Tarkennus okulaarin kiertorenkasta. Yksinkertainen tarkennus lähi- ja kaukoalueelle siirtämättä endoskooppia. Tehokas, värikorjattu kaarilinssi-optiikka.

Sopii:

FlexiVision 100, HD-kamerapää nro 492866.

Erikoistarvike:

LED-valonlähteet nro 492846 ja 462860.

Huomautus:

Avattavan peilikaukoputken ja vaihto-objektiivien ansiosta katselukulmaksi voidaan muuttaa 70° tai 90°. Työskentelyhalkaisija kasvaa peilikaukoputken halkaisijan mukaan. Peilikaukoputket ja vaihto-objektiivit pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Tarkastelusuunta	0 astetta
Kuvanavauskulma	85 astetta
Työskentelypituus (ilman objektiivia)	500 mm

Anturin Ø	2,4 mm
Tuotenimen määrite	Ø 2,4 mm
Tuotetyyppi	Endoskooppi

Tarvikkeet

LED-kylmävalonlähteet Tyyppi FX4000	492860 FX4000
Taipuisa valojohdin Työskentelypituus 1800 mm	492850 1800
LED-valonlähde	492846
Endoskooppivideokamera CCD	492837