



## Mikroendoskooppi, jäykkä, Ø 1,8 mm, Työskentelypituus (ilman objektiivia): 95mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	492744 95
GTIN	
Tuoteluokka	49C

### Kuvaus

#### Malli:

Soveltuu myös vaativaan teollisuuskäyttöön kestävien jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Vakiovalo johdinliitäntä (ACMI), johon valonlähteet on helppo liittää. Tarkennus okulaarin kiertorengaasta. Yksinkertainen tarkennus lähi- ja kaukoalueelle siirtämättä endoskooppia. Tehokas, värikorjattu kaarilinssi-optiikka. Pieni halkaisija pienten työkappaleiden mittaamiseen.

#### Sopii:

FlexiVision 100, HD-kamerapää nro 492866.

#### Erikoistarvike:

LED-valonlähteet nro 492846 ja 462860.

#### Huomautus:

Avattavan peilikaukoputken ja vaihto-objektiivien ansiosta katselukulmaksi voidaan muuttaa 70° tai 90°. Työskentelyhalkaisija kasvaa peilikaukoputken halkaisijan mukaan. Peilikaukoputket ja vaihto-objektiivit pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Tarkastelusuunta	0 astetta
Kuvanavauskulma	30 astetta
Työskentelypituus (ilman objektiivia)	95 mm
Anturin Ø	1,8 mm
Tuotenimen määrite	Ø 1,8 mm
Tuotetyyppi	Endoskooppi

---

## Tarvikkeet

Taipuisa valojohdin Työskentelypituus 1800 mm	492850 1800
LED-kylmävalonlähteet Tyyppi FX4000	492860 FX4000
LED-valonlähde	492846
Endoskooppivideokamera CCD	492837