

● INNOVATEST®

Kovuudenmittauslaite Rockwell NEXUS, Tyyppi: 605RS**Tilaustiedot**

Tilausnumero	495073 605RS
GTIN	2050001957269
Tuoteluokka	49G

Kuvaus**Malli:**

Rockwell-kovuudenmittauslaite, erittäin tarkka. Jäykkä konekehys myös vaativiin korjaamo-olosuhteisiin.

Suuri 6,5":n teollisuustason värillinen kosketusnäyttö. Testauskuorman aktivointi kosketusnäytön kautta ja pitoajan elektroninen valvonta. Testauskuorman nosto suljetussa säätöpiirissä **(kuormakammio; Closed Loop -järjestelmä)**. Sisäänrakennettu näyttö- ja ohjauselektronikka, Touch-Panel-ohjaus.

Standardi:

DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18, ISO 2039/1.

Toimituksen sisältö:

Käyttövalmis perusvarustus: Kiinnityspöydän pinta $\varnothing = 150$ mm. Prisman alusta $\varnothing = 60$ mm, Rockwell-kartio 120° , Rockwell-kuulanpidin 1/16 tuumaa, mukana ASTM & ISO -tarkastustodistus.

Huomautus:

Toimitus ja lähetyspakkaus veloitetaan erikseen. DAkkS-kalibrointi mahdollinen haluttaessa asennuspaikalla.

Kalibrointi: Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä

Lukema: 1 HR

Näyttö: 6,5 tuuman kosketusnäyttö

Koestusmenettely: Rockwell / Super-Rockwell

Liitäntä: USB-2

Rockwell-asteikot: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y

Käyttö: moottoroitu

Tekninen kuvaus

Esikuorman koestusvoima	3; 10 kg
Paino	82 kg
Suurin näytteen leveys	250 mm
Valmistajamerkintä	NEXUS 610RS
Käyttö	moottoroitu
Lukema	1 HR
Koestusmenettely	Rockwell / Super-Rockwell
Liitäntä	USB-2
Virtalähde	220 – 240 V / 50 Hz
Korkeus	855 mm
Leveys	250 mm
Suurin näytteen korkeus	165 mm
Näyttö	6,5 tuuman kosketusnäyttö
Pääkuorman koestusvoima	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Rockwell-asteikot	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Pituus	505 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettäessä
Tuotetyyppi	Kovuudenmittauslaite Rockwell