

**LENOX** **Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 114mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	589030 114
GTIN	082472300727
Tuoteluokka	58Z

**Kuvaus****Malli:**

**Vankka rikkoutumaton rakenne** säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (Ø alk. 32 mm) – pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän.

- **Sekahammastus 4,5 / 5,5 hammasta tuumalla, vahvistetut hampaat (Tough Teeth).**
- **Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 40 mm.**
- **Optimoitu pinnoite vähentää lämmönmuodostusta.**
- **SPEED SLOT® – porakeskiön nopea poisto porrasmaisten syvennysten ansiosta.**

**Käyttö:**

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, **jaloteräs**, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit). Sopii hyvin myös autonkorin ohuiden peltien poraukseen.

**Suositus:**

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

**Huomautus:**

**Istukkavarret ja reikäsahat sopivat yleisimpiin bimetalli-reikäsahoihin, ei kuitenkaan malliin Bosch-SDS.**

**Porakruunut kivelle, katso nrot 788000, 788040, 788050.**

**Kovametallipyöreleikkurit teräkselle, katso nrot 118400, 118500, 119000.**

## Tekninen kuvaus

suositeltu kierrosluku INOX	35 min <sup>-1</sup>
Halkaisija	114 mm
suositeltu kierrosluku teräs	75 min <sup>-1</sup>
suositeltu kierrosluku alumiini	105 min <sup>-1</sup>
Hammasta/tuumaa	4,5 / 5,5
Tuotetyyppi	Reikäsaha

## Tarvikkeet

HSS-keskiöpora Tyyppi 6KT	589430 6KT
Kiinnitysvarsi Tyyppi 210L	589310 210L
Kiinnitysvarsi Tyyppi 210S	589310 210S
Keskiöpora, KM-terä Tyyppi 6KT	589432 6KT