

LENOX**Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 76mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	589030 76
GTIN	082472300482
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus**Malli:**

Vankka rikkoutumaton rakenne säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (Ø alk. 32 mm) – pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän. Sekahammastus 4,5 / 5,5 hammasta tuumalla, vahvistetut hampaat (Tough Teeth).Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 40 mm.Optimoitu pinnoite vähentää lämmönmuodostusta.SPEED SLOT – porakeskiön nopea poisto porrasmaisten syvennyksien ansiosta.

Käyttö:

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, jaloteräs, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit). Sopii hyvin myös autonkorin ohuiden peltien poraukseen.

Suositus:

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

Huomautus:

Kiinnitysvarret ja reikäsahat ovat yhteensopivia kaikkien yleisesti myytävien bimetallireikäsahojen kanssa, paitsi Bosch SDS:n kanssa. Porakruunut kivelle, katso nro 788000. Kovametallipyöräjärsimet teräkselle, katso nro 118400, 118500, 119000.

Tekninen kuvaus

Halkaisija	76 mm
suositeltu kierrosluku teräs	115 min ⁻¹
suositeltu kierrosluku alumiini	170 min ⁻¹
suositeltu kierrosluku INOX	55 min ⁻¹
Hammasta/tuuma	4,5 / 5,5
Tuotetyyppi	Reikäsaha

Tarvikkeet

Kiinnitysvarsi, Tyyppi: 210L	589310 210L
Keskiöpora, KM-terä, Tyyppi: 6KT	589432 6KT
Kiinnitysvarsi, Tyyppi: 210S	589310 210S
HSS-keskiöpora, Tyyppi: 6KT	589430 6KT