

LENOX **Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 54mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	589030 54
GTIN	082472300345
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus**Malli:**

Vankka rikkoutumaton rakenne säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (Ø alk. 32 mm) – pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän.

- **Sekahammastus 4,5 / 5,5 hammasta tuumalla, vahvistetut hampaat (Tough Teeth).**
- **Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 40 mm.**
- **Optimoitu pinnoite vähentää lämmönmuodostusta.**
- **SPEED SLOT® – porakeskiön nopea poisto porrasmaisten syvennysten ansiosta.**

Käyttö:

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, **jaloteräs**, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit). Sopii hyvin myös autonkorin ohuiden peltien poraukseen.

Suositus:

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

Huomautus:

Istukkavarret ja reikäsahat sopivat yleisimpiin bimetalli-reikäsahoihin, ei kuitenkaan malliin Bosch-SDS.

Porakruunut kivelle, katso nrot 788000, 788040, 788050.

Kovametallipyöreleikkurit teräkselle, katso nrot 118400, 118500, 119000.

Tekninen kuvaus

suositeltu kierrosluku alumiini	240 min ⁻¹
suositeltu kierrosluku INOX	80 min ⁻¹
suositeltu kierrosluku teräs	160 min ⁻¹
Halkaisija	54 mm
Hammasta/tuumaa	4,5 / 5,5
Tuotetyyppi	Reikäsaha

Tarvikkeet

Keskiöpora, KM-terä Tyyppi 6KT	589432 6KT
Kiinnitysvarsi Tyyppi 210S	589310 210S
HSS-keskiöpora Tyyppi 6KT	589430 6KT
Kiinnitysvarsi Tyyppi 210L	589310 210L