

LENOX **Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 127mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 589030 127 |
| GTIN | 082472300802 |
| Tuoteluokka | 58Z |

Kuvaus**Malli:**

Vankka rikkoutumaton rakenne säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (Ø alk. 32 mm) – pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän.

- **Sekahammastus 4,5 / 5,5 hammasta tuumalla, vahvistetut hampaat (Tough Teeth).**
- **Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 40 mm.**
- **Optimoitu pinnoite vähentää lämmönmuodostusta.**
- **SPEED SLOT® – porakeskiön nopea poisto porrasmaisten syvennysten ansiosta.**

Käyttö:

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, **jaloteräs**, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit). Sopii hyvin myös autonkorin ohuiden peltien poraukseen.

Suositus:

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

Huomautus:

Istukkavarret ja reikäsahat sopivat yleisimpiin bimetalli-reikäsahoihin, ei kuitenkaan malliin Bosch-SDS.

Porakruunut kivelle, katso nrot 788000, 788040, 788050.

Kovametallipyöreikkurit teräkselle, katso nrot 118400, 118500, 119000.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| suositeltu kierrosluku INOX | 30 min ⁻¹ |
| suositeltu kierrosluku teräs | 65 min ⁻¹ |
| Halkaisija | 127 mm |
| suositeltu kierrosluku alumiini | 90 min ⁻¹ |
| Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 |
| Tuotetyyppi | Reikäsaha |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kiinnitysvarsi Tyyppi 210S | 589310 210S |
| Kiinnitysvarsi Tyyppi 210L | 589310 210L |
| Keskiöpora, KM-terä Tyyppi 6KT | 589432 6KT |
| HSS-keskiöpora Tyyppi 6KT | 589430 6KT |