



Hylsy, Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa, pitkä, Torx®-profiili: TX45



Tilaustiedot

Tilausnumero	643660 TX45
GTIN	4018754006830
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltuotenumero: 643639

Tekninen kuvaus

Profiilimita A	7,8 mm
Torx®-profiili	TX45
Pituus	140 mm
vääntöpuolen Ø	22,7 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

