



Kuusiokoloavainsarja, taivutettu Hex-Plus, kromattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	627210 7
GTIN	4013288111968
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
Kromivanadiiniterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), **Hex-plus-profiili**, pinta kromattu.
Muovipidike, integroitu magnetisointilaite

Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627200: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Säilytykseen: Muoviteline

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	7
Valmistajamerkintä	950/7 Hex-Plus-magneetti 1
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
värikoodaus	ei
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu Kuusikulma 1,5 mm	627200 1,5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu Kuusikulma 5 mm	627200 5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu Kuusikulma 2,5 mm	627200 2,5
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu Kuusikulma 4 mm	627200 4
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu Kuusikulma 3 mm	627200 3
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu Kuusikulma 6 mm	627200 6
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkäkuulapäällä, kromattu Kuusikulma 2 mm	627200 2