



## Hylsy, Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa, pitkä, Torx®-profiili: TX50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	643660 TX50
GTIN	4018754006847
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltuotenumero: 643639

### Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	TX50
Pituus	140 mm
Profiilimitta A	8,8 mm
vääntöpuolen Ø	22,7 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

