



Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, kromattu, Kuusikulma: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	627200 3
GTIN	4013288018809
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka. Kromivanadiiniterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), **Hex-plus-profiili**, joka estää ruuvinpään vääntymistä ja saa aikaan suuren vääntövoiman, pinta kromattu.

Tekninen kuvaus

Pinta	kromattu
Kannan pituus	126×20 mm
Kuusikulma	3 mm
Valmistajamerkintä	950 PKL
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille Kiinnityspaikkojen määrä 9	627255 9
---	----------

