



Lyöntilenkkiavain, suora, Avainkoko: 75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619000 75
GTIN	4018754023271
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistettu lyöntipää.
Erittäin ohutseinämäinen lenkki, mittatarkat avainkoot - soveltuu ahtaisiin paikkoihin. Lenkki on korkeampi kuin standardimutterit - ei kiinni juuttumisen vaaraa. Kaikkia ruuveja kestävämpi.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, maalattu vihreäksi.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	360 mm
Lenkin Ø D	103,5 mm
Avainkoko	75 mm
Renkaan korkeus h	51 mm
Standardi	DIN 7444
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	vihreä maalipinta
Tuotetyyppi	Ruuviavain

