



Lyöntilenkkiavain, suora, Avainkoko: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619000 32
GTIN	4018754023141
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistettu lyöntipää.
Erittäin ohutseinämäinen lenkki, mittatarkat avainkoot - soveltuu ahtaisiin paikkoihin. Lenkki on korkeampi kuin standardimutterit - ei kiinni juuttumisen vaaraa. Kaikkia ruuveja kestävämpi.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, maalattu vihreäksi.

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h	24 mm
Lenkin Ø D	47 mm
Avaimen pituus L	195 mm
Avainkoko	32 mm
Standardi	DIN 7444
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	vihreä maalipinta
Tuotetyyppi	Ruuviavain

