



Starttimoottoriavain, Avainkoot: 10X12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	618000 10X12
GTIN	4018754022038
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu kaarimainen lenkkiavain. Tiukatoleranssiset avainkoot. Vääntymätön kaksois-T-profiilivarsi. **AS-drive**-profiili.

Käyttö:

Ahtaat paikat, joihin tavalliset lenkkiavaimet eivät mahdu, erityisesti auton moottorilla (esim. kaasuttimen ja laturinirrotus ja asennus).

Raaka-aine:

Kromiterässeos, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus, kauttaaltaan pintaviimeistely (ei teräviä särmiä).

Tekninen kuvaus

Renkaan $\varnothing D_1$	16,5 mm
Avaimen pituus	150 mm
Avainkoko $_2$	12 mm
Renkaan $\varnothing D_2$	19,5 mm
Avainkoko $_1$	10 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pään korkeus h	6,5 mm
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta

Pinta	kromattu (hilseilemätön)
Rengaspuolella AS-drive	kyllä
Kaarimuoto	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain