



Lyöntilenkkiavain, suora, Avainkoko: 41 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619000 41
GTIN	4018754023172
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu – lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistettu lyöntipää.

Erittäin ohutseinämäinen lenkki, mittatarkat avainkoot - soveltuu ahtaisiin paikkoihin. Lenkki on korkeampi kuin standardimutterit - ei kiinni juuttumisen vaaraa. Kaikkia ruuveja kestävämpi.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, maalattu vihreäksi.

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h	29 mm
Avaimen pituus L	200 mm
Avainkoko	41 mm
Lenkin Ø D	59 mm
Standardi	DIN 7444
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	vihreä maalipinta
Tuotetyyppi	Ruuviavain

