

Garant GRIDLINE

LED-valot työkaluvaunuun sisältäen tukipylväät, Tyyppi: 20**Tilaustiedot**

Tilausnumero	914871 20
GTIN	4045197893741
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus**Malli:**

Valaistusyksikkö sisältäen valaisinrunkon, liitäntäkaapelin ja kannatinvarret työkaluvaunun ja pyörillä varustetun työpenkin tukipylväisiin kiinnittämistä varten. Kannatinvarressa on läpivienti kaapeliin viemiseksi tukipylväiden läpi. LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokkaat valaisimet ovat erittäin tasalaatuisia, häikäsemättömiä ja vilkkumattomia, ja niiden valon väri on neutraalin valkoinen sekä värilämpötila 4000 K. Valaisin sisältää LED-lamput. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.

Sopii:

Nro 914520, 914524, 914540, 914550.

Toimituksen sisältö:

LED-valaisin, sisältää verkkolaitteen, Wieland-pistoke kaapelikelaan kytkemistä varten, 2 kannatinvarrtta.

Huomautus:

Kaapelikela nro 914890 koko DE sähköliitäntää varten tilattava erikseen.

Tehonkulutus: 20 W

Valovirta: 1700 lm

Valaisimen rungon pituus: 625 mm

Lampun rungon leveys: 123 mm

Lampun rungon korkeus: 33 mm

Kannatinvarren ulkonema: 350 mm

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valaisimen rungon pituus	625 mm
Valovirta	1700 lm
Lampun rungon korkeus	33 mm
Lampun rungon leveys	123 mm
Tehonkulutus	20 W
Kannatinvarren ulkonema	350 mm
Sarja	ToolCar
ATEX-vyöhyke	ei
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin

Tarvikkeet

950	914840 950
LED-valot työkaluvaunuun ilman tukipylväitä Tyyppi 20	914870 20