

Garant GRIDLINE

**LED-valot työkaluvaunuun ilman tukipylväitä, Tyyppi: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	914870 20
GTIN	4045197893734
Tuoteluokka	9GT

**Kuvaus****Malli:**

Valaistusyksikkö sisältäen valaisinrungon, liitäntäkaapelin ja kannatinvarret työkaluvaunun ja pyörillä varustetun työpenkin tukipylväisiin kiinnittämistä varten. Kannatinvarressa on läpivienti kaapeliin viemiseksi tukipylväiden läpi. LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokkaat valaisimet ovat erittäin tasalaatuisia, häikäisemättömiä ja vilkkumattomia, ja niiden valon väri on neutraalin valkoinen sekä värilämpötila 4000 K. Tämä valaisin sisältää LED-lamput.

Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.

**Sopii :**

Reikälevy nro 914851; 914852 (ei sovellu koolle 222 ja koolle 444).

**Toimituksen sisältö:**

LED-valaisin, sisältää verkkolaitteen, Wieland-pistoke kaapelikelaan kytkemistä varten, 2 kannatinvartta.

**Huomautus:**

Kaapelikela nro 914890 koko DE sähköliitäntää varten tilattava erikseen.

Tehonkulutus: 20 W

Valovirta: 1700 lm

Valaisimen rungon pituus: 625 mm

Lampun rungon leveys: 123 mm

Lampun rungon korkeus: 33 mm

Kannatinvarren ulkonema: 350 mm

**Tekninen kuvaus**

Lampun rungon leveys	123 mm
Valaisimen rungon pituus	625 mm
Valovirta	1700 lm
Tehonkulutus	20 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lampun rungon korkeus	33 mm
Kannatinvarren ulkonema	350 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin