

Garant GRIDLINE

LED-valot ToolTruckiin ilman tukipylväitä, Tyyppi: 20**Tilaustiedot**

Tilausnumero	914872 20
GTIN	4045197893758
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus**Malli:**

Valaistusyksikkö sisältäen valaisinrungon, liitäntäkaapelin ja kannatinvarret työkaluvaunun ja pyörillä varustetun työpenkin tukipylväisiin kiinnittämistä varten. Kannatinvarressa on läpivienti kaapeliin viemiseksi tukipylväiden läpi. LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokkaat valaisimet ovat erittäin tasalaatuisia, häikäsemättömiä ja vilkkumattomia, ja niiden valon väri on neutraalin valkoinen sekä värilämpötila 4000 K. Valaisin sisältää LED-lampun. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.

Sopii:

Reikälevy nro 914855; 914856 (ei sovellu koolle 222 ja koolle 444).

Toimituksen sisältö:

LED-valaisin, sisältää verkkolaitteen, Wieland-pistoke kaapelikelaan kytkemistä varten, 2 kannatinvarrtta.

Huomautus:

Kaapelikela nro 914890 koko DE sähköliitäntää varten tilattava erikseen.

Tehonkulutus: 35 W

Valovirta: 2800 lm

Valaisimen rungon pituus: 1030 mm

Lampun rungon leveys: 123 mm

Lampun rungon korkeus: 33 mm

Kannatinvarren ulkonema: 350 mm

Tekninen kuvaus

Valovirta	2800 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus	35 W
Lampun rungon leveys	123 mm
Lampun rungon korkeus	33 mm
Valaisimen rungon pituus	1030 mm
Kannatinvarren ulkonema	350 mm
ATEX-vyöhyke	ei
Sarja	ToolTruck
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin