

**FRIEDRICH****Kuusiohylys, 1/2 tuumaa täyseristetyt, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	643840 10
GTIN	4007555350105
Tuoteluokka	66A

**Kuvaus****Malli:**

Muovieriste **1000 volttiin** saakka stadardien **DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti.

**Standardi:**

**DIN EN 60900 / VDE 0682-201**

**Huomautus:**

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 643810643841).

**Tekninen kuvaus**

Ø poistopuolella	19,5 mm
Pituus	56,5 mm
Avainkoko	10 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Avainhylys