



## Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 20X22mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	617950 20X22
GTIN	4045197441959
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**HOLEX** – soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

**HOLEX** – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

### Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{1 \max}$	10,8 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2 \max$	32,4 mm
Avainkoko $_1$	20 mm
Avaimen pituus L	204 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1 \max$	29 mm
Avainkoko $_2$	22 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain