



Starttimoottoriavain, Avainkoot: 14X17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	618000 14X17
GTIN	4018754022069
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu kaarimainen lenkkiavain. Tiukatoleranssiset avainkoot. Vääntymätön kaksois-T-profiilivarsi. **AS-drive**-profiili.

Käyttö:

Ahtaat paikat, joihin tavalliset lenkkiavaimet eivät mahdu, erityisesti auton moottorilla (esim. kaasuttimen ja laturinirrotus ja asennus).

Raaka-aine:

Kromiterässeos, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus, kauttaaltaan pintaviimeistely (ei teräviä särmiä).

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	17 mm
Renkaan Ø D ₂	24,5 mm
Renkaan Ø D ₁	21 mm
Avainkoko ₁	14 mm
Avaimen pituus	179 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pään korkeus h	7,5 mm
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta

Pinta	kromattu (hilseilemätön)
Rengaspuolella AS-drive	kyllä
Kaarimuoto	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain