



## Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 21X24mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

**HOLEX** – soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

**HOLEX** – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

### Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	30,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1 \text{ max}}$	10,8 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	34,7 mm
Avainkoko $_1$	21 mm
Avainkoko $_2$	24 mm
Avaimen pituus L	228 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain