



## Starttimoottoriavain, Avainkoot: 16X18mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	618000 16X18
GTIN	4018754096770
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu kaarimainen lenkkiavain. Tiukatoleranssiset avainkoot. Väntymätön kaksois-T-profiilivarsi. **AS-drive**-profiili.

**Käyttö:**

Ahtaat paikat, joihin tavalliset lenkkiavaimet eivät mahdu, erityisesti auton moottorilla (esim. kaasuttimen ja laturinirrotus ja asennus).

**Raaka-aine:**

Kromiterässeos, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus, kauttaaltaan pintaviimeistely (ei teräviä särmiä).

### Tekninen kuvaus

Avainkoko <sub>1</sub>	16 mm
Renkaan Ø D <sub>2</sub>	27,5 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	18 mm
Renkaan Ø D <sub>1</sub>	25,3 mm
Avaimen pituus	200 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pään korkeus h	8,5 mm
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta

Pinta	kromattu (hilseilemätön)
Rengaspuolella AS-drive	kyllä
Kaarimuoto	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain