

**Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 24X27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	617950 24X27
GTIN	4045197441966
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	38,5 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1 \text{ max}}$	11 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	35 mm
Avainkoko $_2$	27 mm
Avaimen pituus L	258 mm
Avainkoko $_1$	24 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain