



Kaksoislenkkiavain, suora, kromattu, Avainkoko: 27X32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	617950 27X32
GTIN	4045197463883
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

HOLEX – soikea varsi.

Standardi:

DIN 837 B / ISO 3318

Raaka-aine:

HOLEX – vanadiini-kromiterästä – kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko 2	32 mm
suurin lenkin korkeus $h_{1 \max}$	12,8 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2 \max$	45,5 mm
Avainkoko 1	27 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1 \max$	38,5 mm
Avaimen pituus L	288 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotenimen määrite	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain