



Hylsyavainsarja 3/4 tuuman nelikulma 16 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	644000
GTIN	4018754080090
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitinosat ovat standardin **DIN 3122 / 3123 mukaisia, ja hylsyt** ovat standardin **DIN 3124 mukaisia**. Ulkonelikulmat, joissa on jousinasta, ovat standardin DIN 3120-B 20 mukaisia. Sisänelikulmat, joissa on poraus ja irrotuspainike, ovat standardin DIN 3120-D 20 mukaisia.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Toimituksen sisältö:

10 avainhylsyä – 6-kulmaiset: Nro 644500 koot 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 liukupää: Nro 645500

1 yleisnivel: 1 kpl

2 jatkokappaletta: Nro 645400 200 ja 400 mm

1 räikköpää: Nro 645000

1 kädensija: Nro 646200

säilytys: teräspeltikotelo

Korkeus: 86 mm

Vääntönelikulma: 3/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 22-50 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/4 tuuma
-----------------	-----------

Osien määrä	16
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	22-50 mm
Pakkaus	teräspeltikotelo
Pituus	575 mm
Leveys	220 mm
Korkeus	86 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 3/4" Kokonaispituus 200 mm	645400 200
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 27 mm	644500 27
Räikköpää, 3/4" ilman kahvaa	645000
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 22 mm	644500 22
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 34 mm	644500 34
Liukupää, ilman kahvaa, 3/4 tuumaa	645500
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 24 mm	644500 24
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 36 mm	644500 36
Kahva, 3/4 tuumaa	646200
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 50 mm	644500 50
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 46 mm	644500 46
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 30 mm	644500 30
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 32 mm	644500 32
Jatkokappale, 3/4" Kokonaispituus 400 mm	645400 400
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 41 mm	644500 41