



Akkuporakone, Wireless Charging, Valmistajan tunnus: GSR1860CW



Tilaustiedot

Tilausnumero	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain

- **Pienikokoinen, tehokas akkukäyttöinen poraruuvain, kiertosuunta vaihdettava.**
- **Pitkä käyttöikä harjattoman EC-moottorin ansiosta (ei 070243).**
- **Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa sekä ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä ja moottorijarru. 13 mm:n Auto-Lock-metalliporaistukka. Suuri vääntömomentti.

Wireless-Charging-järjestelmä: automaattinen lataus erityisellä akkua säästävällä induktiolataustekniikalla. Voidaan varustaa Connectivity-moduulilla.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 Li-ioniakkua, latauslaite, kuljetuslaukku, vyöpidike, teränpidin.

Huomautus:

Sopivat varaosa-akut, käynnistysarjat ja laturit alkaen nroista 073851 ja 073866.

Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite: Bosch 18 V

Liitäntä: langaton lataus
 Valmistajamerkintä: GSR 18 V-60C
 Moottorin rakenne: Hiiletön moottori
 akun jännite: 18 V
 Akkukapasiteetti: 2 A·h
 enimmäisvääntömomentti pehmeä: 31 N·m
 enimmäisvääntömomentti kova: 60 N·m

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Valmistajamerkintä	GSR 18 V-60C
Paino	1,7 kg
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 600 min ⁻¹
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1900 min ⁻¹
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
enimmäisvääntömomentti kova	60 N·m
Liitäntä	langaton lataus
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	38 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Akkukapasiteetti	2 A·h
akun jännite	18 V
enimmäisvääntömomentti pehmeä	31 N·m

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18-W V	073851 B18-W
Starter-Set Wireless Charging tyyppi GAL1830W	073862 GAL1830W

