



Hylsyavainsarja, 3/4 tuuman nelikulma 15 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	644100
GTIN	4018754080083
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitinosat ovat standardin **DIN 3122 / 3123 mukaisia, ja hylsyt** ovat standardin **DIN 3124 mukaisia**. Ulkonelikulmat, joissa on jousinasta, ovat standardin DIN 3120-B 20 mukaisia. Sisänelikulmat, joissa on poraus ja irrotuspainike, ovat standardin DIN 3120-D 20 mukaisia.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Toimituksen sisältö:

9 avainhylsyä – 6-kulmaiset: Nro 644500 koot 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 liukupää: Nro 645500

1 yleisnivel: 1 kpl

2 jatkokappaletta: Nro 645400 200 ja 400 mm

1 räikköpää: Nro 645000

1 kädensija: Nro 646200

säilytys: teräspeltikotelo

Korkeus: 86 mm

Vääntönelikulma: 3/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 32-60 mm

Tekninen kuvaus

Osien määrä	15
-------------	----

Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Vääntönelikulma	3/4 tuumaa
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	32-60 mm
Pakkaus	teräspeltikotelo
Pituus	575 mm
Leveys	220 mm
Korkeus	86 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 32 mm	644500 32
Kahva, 3/4 tuumaa	646200
Räikköpää, 3/4" ilman kahvaa	645000
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 36 mm	644500 36
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 50 mm	644500 50
Liukupää, ilman kahvaa, 3/4 tuumaa	645500
Jatkokappale, 3/4" Kokonaispituus 200 mm	645400 200
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 60 mm	644500 60
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 46 mm	644500 46
Jatkokappale, 3/4" Kokonaispituus 400 mm	645400 400
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 34 mm	644500 34
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 38 mm	644500 38
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 41 mm	644500 41
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 55 mm	644500 55