

Garant GRIDLINE

LED-valot ToolTruckiin sisältäen tukipylväät, Tyyppi: 20**Tilaustiedot**

Tilausnumero	914873 20
GTIN	4045197893765
Tuoteluokka	9GT

Kuvaus**Malli:**

Valaistusyksikkö sisältäen valaisinrunkon, liitäntäkaapelin ja kannatinvarret työkaluvaunun ja pyörillä varustetun työpenkin tukipylväisiin kiinnittämistä varten. Kannatinvarressa on läpivienti kaapeliin viemiseksi tukipylväiden läpi. LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokkaat valaisimet ovat erittäin tasalaatuisia, häikäsemättömiä ja vilkkumattomia, ja niiden valon väri on neutraalin valkoinen sekä värilämpötila 4000 K. Valaisin sisältää LED-lamput. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.

Sopii:

Nro 914560, 914564, 914568.

Toimituksen sisältö:

LED-valaisin, sisältää verkkolaitteen, Wieland-pistoke kaapelikelaan kytkemistä varten, 2 kannatinvartta.

Huomautus:

Kaapelikela nro 914890 koko DE sähköliitäntää varten tilattava erikseen.

Tehonkulutus: 35 W

Valovirta: 2800 lm

Valaisimen rungon pituus: 1030 mm

Lampun rungon leveys: 123 mm

Lampun rungon korkeus: 33 mm

Kannatinvarren ulkonema: 350 mm

Tekninen kuvaus

Lampun rungon korkeus	33 mm
Valovirta	2800 lm
Valaisimen rungon pituus	1030 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lampun rungon leveys	123 mm
Tehonkulutus	35 W
Kannatinvarren ulkonema	350 mm
Sarja	ToolTruck
ATEX-vyöhyke	ei
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin

Tarvikkeet

LED-valot ToolTruckiin ilman tukipylväitä Tyyppi 20	914872 20
950	914840 950