



## Hylsyavainsarja 3/4 tuuman nelikulma 15 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	644200
GTIN	4045197609885
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin- ja liitinosat** ovat standardin **DIN 3122 / 3123 mukaisia, ja hylsy** ovat standardin **DIN 3124 mukaisia**. Ulkonelikulmat, joissa on jousinasta, ovat standardin DIN 3120-B 20 mukaisia. Sisänelikulmat, joissa on poraus ja irrotuspainike, ovat standardin DIN 3120-D 20 mukaisia.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

10 sarjaa kuusioavainhylsyjä: Nro 644550 koot 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 T-väännin, jossa on liukupää: 1 kpl

1 murrosnivel: 1 kpl

2 jatkokappaletta: 200 ja 400 mm

1 räikkä: 1 kpl

säilytys: teräspeltikotelo

### Tekninen kuvaus

Osien määrä	15
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	22-50 mm

Pakkaus	teräspeltikotelo
Pituus	540 mm
Leveys	190 mm
Korkeus	80 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 50 mm	644550 50
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 27 mm	644550 27
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 46 mm	644550 46
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 32 mm	644550 32
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 41 mm	644550 41
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 24 mm	644550 24
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 34 mm	644550 34
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 36 mm	644550 36
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 22 mm	644550 22
Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa Avainkoko 30 mm	644550 30