



## Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, jaloterästä, Kuusikulma: 2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	627320 2
GTIN	4013288111272
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

#### Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää – voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.  
Ruostumatonta jaloterästä, tyhjiö-jääkarkaistua, **Hex-plus-profiili**, joka estää ruuvien pään vääntymistä ja saa aikaan suuren vääntövoiman.

### Tekninen kuvaus

Kannan pituus	101×16 mm
Kuusikulma	2 mm
Valmistajamerkintä	3950 PKL
Raaka-aine	INOX
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

### Tarvikkeet

627255 9

Muovikotelo taivutetuille kuusiokolovääntimille  
Kiinnityspaikkojen määrä 9

---